




유도형 AS-Interface 센서

IGA2008-ASI/US-100

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: IGC235

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

전기적 디자인	AS-i
출력 기능	normally open / normally closed; (선택 가능함)
검출간격 [mm]	8
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M18 x 1

전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
전류소모 [mA]	< 25
양극성 전환 방지	아니오

출력

전기적 디자인	AS-i
출력 기능	normally open / normally closed; (선택 가능함)
쇼트방지	아니오
과부하 방지	아니오

범위

검출간격 [mm]	8
실제 감지범위 Sr [mm]	8 ± 10 %
작업거리 [mm]	0...6,48

유도형 AS-Interface 센서

IGA2008-ASI/US-100

정확성 / 편차			
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,72 / 알루미늄: 0,42 / 구리: 0,4	
히스테리시스	[Sr 의 %]	5	
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10	
작동 조건			
주변온도		[°C]	-25...70
보호등급			IP 67
테스트 / 인증서			
EMC		EN 60947-5-2	
기계적 데이터			
하우징		나선형 홈이 파여진 형태	
설치방식		돌출형 마운팅	
크기	[mm]	M18 x 1	
스레드 지정		M18 x 1	
재질		PBT; 감지면: PPE; 클램프: PPS	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	4 x LED, 황색
액세서리			
구성 부품		잠금 너트: 2	
비고			
포장당		1 갯수	
전기적 연결 - 플러그			

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

