




제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	22
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M30 x 1,5 / L = 65

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점; 교정요소 = 1; 전자기 필드 면역성
어플리케이션	공작 기계, 냉각제 및 윤활유용
전자기 필드 면역성	yes
최대 전자기 필드 면역성 [mT]	300

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	< 15
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	100
스위칭 주파수 DC [Hz]	2000
쇼트방지	yes
과부하 방지	yes


범위

검출간격 [mm]	22
실제 감지범위 Sr [mm]	22 ± 10 %
작업거리 [mm]	0...17,82




유도형 근접센서

IIC3022-BPKG/K1/V4A/US-104

정확성 / 편차			
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 1 / 황동: 1 / 알루미늄: 1 / 구리: 1	
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15	
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10	
교정요소 = 1		yes	
작동 조건			
주변온도		[°C]	-25...70
보호등급		IP 68; ("Coolant")	
테스트 / 인증서			
EMC	EN 61000-4-2 ESD		4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사합		10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst		2 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨		10 V
	EN 55011		B 등급
MTTF	[년 (해)]	669	
임베디드 소프트웨어 포함됨		yes	
UL 인증서	Ta		-25...70 °C
	Enclosure type		Type 1
	전압 공급		Limited Voltage/Current
	UL 인증서 번호		A005
	파일 번호 UL		E174191
기계적 데이터			
무게		[g]	86,4
하우징		나선형 흡이 파여진 형태	
설치방식		돌출형 마운팅	
크기		[mm]	M30 x 1,5 / L = 65
스레드 지정		M30 x 1,5	
재질		스텐레스 (1.4404 / 316L); 감지면: LCP 자연 적; LED 원도: PEI; 잠금 너트: 황동 흰색 청동 코팅	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	4 x 90° LED, 황색
액세서리			
구성 부품		잠금 너트: 2	
비고			
포장당		1 갯수	
전기적 연결 - 플러그			
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함			
			

연결부



다이아그램 및 그래프

설치

