


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: IM5118

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

전기적 디자인		AS-i
검출간격	[mm]	15
하우징		정사각형
크기	[mm]	40 x 40 x 66

어플리케이션

특수성(시스템)		금으로 도금한 접속점
----------	--	-------------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
전류소모	[mA]	< 30
양극성 전환 방지		yes

출력

전기적 디자인		AS-i
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스



유도형 AS-Interface 센서

IMC2015-ASI /US-100

과부하 방지	yes
--------	-----

범위

검출간격 [mm]	15
-----------	----

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...70
-----------	----------

보호등급	IP 67
------	-------

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	B 등급
	EN 55011	

AS-i 특성값

AS-i I/O 구성 [hex]	1
-------------------	---

AS-i ID 코드 [hex]	1
------------------	---

전산자료 단위의 확보	타입	입력	입력	입력	출력
	표시	스위칭 시그널	안전 지대	작동 준비	테스트
	상태 = 0	활성화 영역 외부 목표물	불확실한 지역 내부 목표물	센서에 결함있는 디바이스 또는 충돌된 대상	사용되지 않음
	상태 = 1	활성화 영역 내부 목표물	특정한 영역 내부 목표물	유닛은 작동 준비가 되었습니다	사용되지 않음

기계적 데이터

하우징	정사각형
-----	------

설치방식	매립형으로 설치 가능함
------	--------------

크기 [mm]	40 x 40 x 66
---------	--------------

재질	하우징: PBT; 감지면: PPE; 클램프: PPS
----	------------------------------

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	불안정한 영역	1 x LED, 적색 센서 코일 단선, 센서 코일 쇼트 Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)

액세서리

구성 부품	마운팅 브라켓: 1
	내면이 육각형인 나사: 1

비고

비고	5개 위치 감지 영역 선택가능
	확실한 레인지: Sn의 약 10...80 %

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함





유도형 AS-Interface 센서

IMC2015-ASI /US-100

연결부

