


유도형 근접센서

IMC3020BBPKG/K1/US-100-DPS



- 1 LED 황색
2 LED 녹색



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	20
하우징	정사각형
크기 [mm]	40 x 40 x 54

어플리케이션

특수성(시스템)	교정요소 = 1; 전자기 필드 면역성
전자기 필드 면역성	yes
최대 전자기 필드 면역성 [mT]	300

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	< 20
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.



유도형 근접센서

IMC3020BBPKG/K1/US-100-DPS

최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
스위칭 주파수 DC	[Hz]	200
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

범위

검출간격	[mm]	20
실제 감지범위 Sr	[mm]	20 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...16,2

정확성 / 편차

교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 1 / 황동: 1 / 알루미늄: 1 / 구리: 1
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...20
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10
교정요소 = 1		yes

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서

EMC	EN 61000-4-2 ESD	8 kV CD / 6 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사합	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV 선간 (line to line), Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
	EN 55011	B 등급
MTTF	[년 (해)]	1165
UL 인증서	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	전압 공급	Class 2
	파일 번호 UL	E174191

기계적 데이터

무게	[g]	140,5
하우징		정사각형
감지면		선택가능한 5가지 위치
설치방식		매립형으로 설치 가능함
크기	[mm]	40 x 40 x 54
재질		하우징: PA; 감지면: PA 흑색; 엔드캡 (end cap): PA; 클램프: 주황색; 나사: 스텐레스 (1.4567 / 304Cu)

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

IM5128



유도형 근접센서

IMC3020BBPKG/K1/US-100-DPS

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 잠금: 잠금, 회전가능, 스텐레스 (1.4404 / 316L)



연결부

