




제품 특성

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	15
하우징	정사각형
크기 [mm]	40 x 40 x 120

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...55 DC
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	4,6
최소부하전류 [mA]	2
최대 누수 전류 [mA]	1
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	400
스위칭 주파수 DC [Hz]	300



유도형 근접센서

IME2015-ARKG/UP

RT

쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위		
검출간격	[mm]	15
실제 감지범위 Sr	[mm]	15 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...12,1

정확성 / 편차		
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 65

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
MTTF	[년 (해)]	1379

기계적 데이터		
무게	[g]	184,76
하우징		정사각형
설치방식		매립형으로 설치 가능함
크기	[mm]	40 x 40 x 120
재질		PPE 수정합

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색

비고		
비고		5개 위치 감지 영역 선택가능
포장당		1 갯수

전기적 연결		
터미널: ...2,5 mm ² ; 케이블 피복: Ø 7...13 mm; 케이블 글랜드: M20 X 1,5		

연결부		
-----	--	--

