
IM9207

유도형 근접센서

IMC2015-BRKG/UP/0.15M/PUR/US

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



CE

제품 특성		
전기적 디자인		PNP/NPN
출력 기능		normally closed
검출간격	[mm]	15
하우징		정사각형
크기	[mm]	40 x 40 x 66
어플리케이션		
특수성(시스템)		금으로 도금한 접속점
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...55 DC
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
출력		
전기적 디자인		PNP/NPN

IM9207

유도형 근접센서

IMC2015-BRKG/UP/0.15M/PUR/US

출력 기능		normally closed
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	4,6
최소부하전류	[mA]	2
최대 누수 전류	[mA]	0,8
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	100
스위칭 주파수 DC	[Hz]	150
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
검출간격	[mm]	15
실제 감지범위 Sr	[mm]	15 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...12,1
정확성 / 편차		
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC		EN 60947-5-2
		EN 55011 B 등급
기계적 데이터		
하우징		정사각형
설치방식		매립형으로 설치 가능함
크기	[mm]	40 x 40 x 66
재질		하우징: PBT; 감지면: PEI; 클램프: PPS
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이		스위칭 상태 1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		마운팅 브라켓: 1
		내면이 육각형인 나사: 1
비고		
포장당		1 갯수

IM9207

유도형 근접센서

IMC2015-BRKG/UP/0.15M/PUR/US

전기적 연결 - 플러그

케이블: 0,15 m, PUR

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함



연결부

