


밸브 액추에이터용 유도형 듀얼 센서

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT



제품 특성

전기적 디자인	시리즈 연결이 가능
출력 기능	2 x N.O.
검출간격 [mm]	4
하우징	정사각형

전기적 데이터

주파수 AC [Hz]	47...63
동작 전압 [V]	20...140 AC / 10...140 DC
보호 클래스	I
양극성 전환 방지	아니오

출력

전기적 디자인	시리즈 연결이 가능
출력 기능	2 x N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	5
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V]	5
최소부하전류 [mA]	5
최대 누수 전류 [mA]	1,7
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
스위칭 주파수 AC [Hz]	25
스위칭 주파수 DC [Hz]	25



밸브 액추에이터용 유도형 듀얼 센서

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT

쇼트 방지		아니오
과부하 방지		아니오
범위		
검출간격	[mm]	4
실제 감지범위 Sr	[mm]	4 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...3,25
정확성 / 편차		
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
MTTF	[년 (해)]	514
UL 인증서	Ta	0...40 °C
	Enclosure type	Type 1
	전압 공급	Hazardous voltage
	파일 번호 UL	E174191
기계적 데이터		
무게	[g]	79
하우징		정사각형
설치방식		돌출형 마운팅
재질		PBT
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	2 x LED, 적색
전기적 연결		
필수 보호		IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 2 A; 신속한 작동
비고		
비고		추천: 유니트가 합선된 이후에는 안전기능을 다시한번 검사하십시오.
포장당		1 개수





밸브 액츄에이터용 유도형 듀얼 센서

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x 7/8"; 코딩: A



참고 IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈 ≤ 2 A 신속한 작동