




밸브 액추에이터용 유도형 듀얼 센서

IND3004DBPKG/0,50M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: IN5251

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	4
하우징	정사각형
크기 [mm]	40 x 26 x 26

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	< 3
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	250
스위칭 주파수 DC [Hz]	1300
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위


검출간격 [mm]	4
실제 감지범위 Sr [mm]	4 ± 10 %
작업거리 [mm]	0...3,25



밸브 액추에이터용 유도형 듀얼 센서

IND3004DBPKG/0,50M

정확성 / 편차		
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스	[Sr 의 %]	3...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
기계적 데이터		
하우징		정사각형
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	40 x 26 x 26
재질		PBT
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	2 x LED, 황색
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
연결부		



BK = 코어 색상 :
 BN = 흑색
 BU = 갈색
 WH = 청색
 흰색