


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: II0227

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

출력 기능		N.O.
검출간격	[mm]	15
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M30 x 1,5 / L = 44

전기적 데이터

주파수 AC	[Hz]	47...63
동작 전압	[V]	20...250 AC
전류소모	[mA]	< 1,5 (120 V AC) / < 3 (250 V AC)
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes

출력


출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 AC	[V]	8,5
최소부하전류	[mA]	5
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급	[mA]	100; (150 (...50 °C))
스위칭 출력의 단시간 전류 정격	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
스위칭 주파수 AC	[Hz]	25



유도형 근접센서

IIB2015-ABOW/10M/PH

쇼트방지		아니오	
과부하 방지		아니오	
범위			
검출간격	[mm]	15	
실제 감지범위 Sr	[mm]	15 ± 10 %	
작업거리	[mm]	0...12,1	
정확성 / 편차			
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3	
히스테리시스	[Sr 의 %]	3...15	
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10	
작동 조건			
주변온도	[°C]	-25...80	
보호등급		IP 67	
테스트 / 인증서			
EMC	EN 60947-5-2		B 등급
	EN 55011		
기계적 데이터			
하우징	나선형 홈이 파여진 형태		
설치방식	돌출형 마운팅		
크기	[mm]	M30 x 1,5 / L = 44	
스레드 지정		M30 x 1,5	
재질	PBT; 스레드 슬리브: 황동 흰색 청동 코팅		
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색	
비고			
포장당	1 갯수		
전기적 연결			
케이블: 10 m, PUR; 2 x 0,5 mm²			
연결부			



BN = 코어 색상 :
 갈색
 BU = 청색