


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

전기적 디자인	시리즈 연결이 가능: 4개.
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	15
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M30 x 1,5 / L = 72

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점; 증가된 감지 영역
----------	------------------------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	20...250 AC/DC
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	시리즈 연결이 가능: 4개.
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	7,5
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V]	7,5
최소부하전류 [mA]	5
최대 누수 전류 [mA]	4
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA]	250; (350 (...50 °C))
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	100
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
스위칭 주파수 AC [Hz]	40



유도형 근접센서

IIK2015RABOA/LS-104AK

스위칭 주파수 DC	[Hz]	25
쇼트 방지		아니오
과부하 방지		아니오
범위		
검출간격	[mm]	15
작업거리	[mm]	0...12,1
증가된 감지 영역		yes
정확성 / 편차		
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스	[Sr 의 %]	3...15
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사합	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV 선간 (line to line), Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
	EN 55011 방사	B 등급
기계적 데이터		
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
설치방식		매립형으로 설치 가능함
크기	[mm]	M30 x 1,5 / L = 72
스레드 지정		M30 x 1,5
재질		황동 흰색 청동 코팅; 감지면: PBT; 잠금 너트: 황동
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 2
비고		
비고	추천: 유니트가 합선된 이후에는 안전기능을 다시 한번 검사하십시오.	
	참고	
	IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈	
	≤ 2 A	
	신속한 작동	
포장당		1 갯수

유도형 근접센서

IIK2015RABOA/LS-104AK

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x 1/2"; 코딩: C; 접촉점: 금으로 도금함

