


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	normally open / normally closed; (선택 가능함)
검출간격 [mm]	4
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M14 x 1

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...55 DC
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	normally open / normally closed; (선택 가능함)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	4,6
최대 누수 전류 [mA]	4
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	400
스위칭 주파수 DC [Hz]	1500
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

검출간격 [mm]	4
-----------	---

IP5004



유도형 근접센서

IPA2004-FRKG

실제 감지범위 Sr	[mm]	4 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...3,25

정확성 / 편차		
교정 계수	금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2	
히스테리시스	[Sr 의 %]	3...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

기계적 데이터		
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	M14 x 1
스레드 지정		M14 x 1
재질		황동 니켈도금합; PBT

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색



액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 2

비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR; 매우 신축성 있음; 2 x 0,34 mm²

연결부



BK = 코어 색상 :
 WH = 흑색
 흰색