



전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	4
하우징	정사각형
크기 [mm]	28 x 10 x 16

동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	15
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
스위칭 주파수 DC [Hz]	2000
쇼트방지	yes
과부하 방지	yes


검출간격	[mm]	4
실제 감지범위 Sr	[mm]	4 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...3,25

IS5071



유도형 근접센서

IS-3004-BPKG/AS

정확성 / 편차		
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급	IP 65; (ifm 소켓이 규정에 맞게 나사로 조여졌습니다. : IP 67)	
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[년 (해)]	3076
UL 인증서	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	전압 공급	Class 2
	파일 번호 UL	E174191
기계적 데이터		
무게	[g]	11,3
하우징		정사각형
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	28 x 10 x 16
재질		PBT; PC
조임 토크	[Nm]	< 0,5; (와셔 포함)
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	4 x 90° LED, 황색
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결 - 플러그		
커넥터: 1 x M8; 코딩: A		
		

IS5071



유도형 근접센서

IS-3004-BPKG/AS

연결부

