


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 L = 25 mm



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	2
하우징	정사각형
크기 [mm]	28 x 16 x 40

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...55 DC
양극성 전환 방지	yes

출력


전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	3,7
최소부하전류 [mA]	4
최대 누수 전류 [mA]	0,7
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	100
스위칭 주파수 DC [Hz]	1000
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes



유도형 근접센서

ISD2002DARKG/US

범위		
검출간격	[mm]	2
실제 감지범위 Sr	[mm]	$2 \pm 10 \%$
작업거리	[mm]	0...1,6
정확성 / 편차		
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
기계적 데이터		
하우징		정사각형
설치방식		매립형으로 설치 가능함
크기	[mm]	28 x 16 x 40
재질		PBT
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	2 x LED, 황색
	작동	2 x LED, 녹색
비고		
비고		워셔를 가진 최대 조임 토크: 최대 0,5 Nm
포장당		1 갯수
전기적 연결		
연결부		



커넥터: 1 x M12