


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

출력 기능		normally open / normally closed; (선택 가능함)
검출간격	[mm]	20
하우징		정사각형
크기	[mm]	40 x 40 x 118

전기적 데이터

주파수 AC	[Hz]	47...63
동작 전압	[V]	20...250 AC
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		아니오

출력

출력 기능		normally open / normally closed; (선택 가능함)
최대 전압강하 스위칭 출력 AC	[V]	7
최소부하전류	[mA]	10
최대 누수 전류	[mA]	2,5
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급	[mA]	500
스위칭 주파수 AC	[Hz]	25
쇼트방지		아니오



유도형 근접센서

IVE2020ZFBOW

과부하 방지		아니오	
범위			
검출간격	[mm]	20	
실제 감지범위 Sr	[mm]	20 ± 10 %	
작업거리	[mm]	0...16,2	
정확성 / 편차			
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2	
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15	
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10	
작동 조건			
주변온도	[°C]	-25...100	
보호등급		IP 67	
테스트 / 인증서			
EMC	EN 60947-5-2		
	EN 55011		B 등급
기계적 데이터			
하우징	정사각형		
설치방식	돌출형 마운팅		
크기	[mm]	40 x 40 x 118	
재질	PBT		
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색	
	작동	1 x LED, 녹색	
전기적 연결			
필수 보호	IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 2 A; 신속한 작동		
비고			
비고	케이블 놀림쇠(E11270) 따로 주문해야 함		
	추천: 유니트가 합선된 이후에는 안전기능을 다시한번 검사하십시오.		
포장당	1 갯수		

유도형 근접센서

IVE2020ZFBOW

전기적 연결

터미널: ...2,5 mm²; 케이블 피복: Ø 7...13 mm; 케이블 글랜드: M20 X 1,5

연결부



참고 IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈 ≤ 2 A 신속한 작동