



IV5058



유도형 근접센서

IVE4020ZCPKG



- 1 LED 녹색
2 LED 황색



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	상호보완성
검출간격 [mm]	20
하우징	정사각형
크기 [mm]	40 x 40 x 118

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	20; (24 V)
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	상호보완성
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
스위칭 주파수 DC [Hz]	300
쇼트방지	yes

IV5058



유도형 근접센서

IVE4020ZCPKG

쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
검출간격	[mm]	20
실제 감지범위 Sr	[mm]	20 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...16,2
정확성 / 편차		
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,3
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...10
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...100
보호등급		IP 68; IP 69K
테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	8 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사합	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	15 V
	EN 55011	B 등급
진동 내구성	EN 60068-2-6 Fc	10 g (10...2000 Hz) / 10 주기
쇼크 내구성	EN 60068-2-27 Ea	30 g 11 ms half-sine; 세가지 좌표축에 따른 각 방향에서 3 쇼크
지속적인 쇼크 내구성	EN 60068-2-27	40 g 6 ms; 세가지 좌표축에 따른 각 방향에서 4000 쇼크
급격한 온도변화	EN 60068-2-14 Na	TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 주기
MTTF	[년 (해)]	652,2
UL 인증서	Ta	0...40 °C
	Enclosure type	Type 1
	파일 번호 UL	E174191
기계적 데이터		
무게	[g]	250
하우징		정사각형
설치방식		매립형으로 설치 가능함
크기	[mm]	40 x 40 x 118
재질		PA 6.6; 아연 주조합 에폭시 코팅; 감지면: PA 6.6; LED 원도: PA; 나사: 스텐레스 스텐레스 (1.4305 / 303)
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
비고		
비고		5개 위치 감지 영역 선택가능 케이블 놀림쇠(E11270) 따로 주문해야 함
포장당		1 갯수

IV5058



유도형 근접센서

IVE4020ZCPKG

전기적 연결

터미널: ...2,5 mm²; 케이블 글랜드: M20 X 1,5

연결부

