




유도형 근접센서

II5825BAROG/UP/2LED/2M/XS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	12
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M30 x 1,5

어플리케이션

특수성(시스템)	증가된 감지 영역; 시각적인 셋팅 도움
----------	-----------------------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	아니오

출력

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	5
최소부하전류 [mA]	5
최대 누수 전류 [mA]	1
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	100
스위칭 주파수 DC [Hz]	100
쇼트방지	아니오



유도형 근접센서

IIB2012BAROG/UP/2LED/2M/XS

과부하 방지	아니오	
범위		
검출간격	[mm]	12
실제 감지범위 Sr	[mm]	12 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...9,7
증가된 감지 영역		yes
정확성 / 편차		
교정 계수	금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2	
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
기계적 데이터		
하우징	나선형 홈이 파여진 형태	
설치방식	매립형으로 설치 가능함	
크기	[mm]	M30 x 1,5
스레드 지정		M30 x 1,5
재질	황동 흰색 청동 코팅; PBT	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 적색
	설정 도움	1 x LED, 녹색
시각적인 셋팅 도움	yes	
액세서리		
구성 부품	잠금 너트: 2	
비고		
포장당	1 갯수	

II5825



유도형 근접센서

IIB2012BAROG/UP/2LED/2M/XS

전기적 연결

케이블: 2 m; 2 x 0,34 mm²

연결부



BK =

코어 색상 :
흑색