




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	12
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M30 x 1,5

어플리케이션

특수성(시스템)	증가된 감지 영역; 시각적인 셋팅 도움
----------	-----------------------

전기적 데이터

동작 전압	[M]	10...36 DC
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		아니오

출력

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	5
최소부하전류 [mA]	5
최대 누수 전류 [mA]	1
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	100
스위칭 주파수 DC [Hz]	100
쇼트방지	아니오



유도형 근접센서

II5844BAROG/SC/2LED/0,3m/US

과부하 방지		아니오	
범위			
검출간격		[mm]	12
작업거리		[mm]	0...9,7
증가된 감지 영역		yes	
정확성 / 편차			
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3	
히스테리시스		[Sr 의 %]	3...15
작동 조건			
주변온도		[°C]	-25...70
보호등급		IP 67	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	B 등급
기계적 데이터			
하우징		나선형 홈이 파여진 형태	
설치방식		매립형으로 설치 가능함	
크기		[mm]	M30 x 1,5
스레드 지정		M30 x 1,5	
재질		황동; 감지면: PBT; 엔드캡 (end cap): PC; PTFE 코팅됨	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	1 x LED, 적색
		설정 도움	1 x LED, 녹색
시각적인 셋팅 도움		yes	
액세서리			
구성 부품		잠금 너트: 2	
비고			
포장당		1 갯수	
전기적 연결 - 플러그			
케이블: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm²			
커넥터: 1 x M12; 코딩: A			
			


II5844



유도형 근접센서

IIB2012BAROG/SC/2LED/0,3m/US

연결부



BK = 코어 색상 :
 흑색