


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	normally closed
검출간격 [mm]	8
하우징	정사각형
크기 [mm]	60 x 36 x 10

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...55 DC
양극성 전환 방지	yes

출력



전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	normally closed
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	4,6
최소부하전류 [mA]	4
최대 누수 전류 [mA]	0,6
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	100
스위칭 주파수 DC [Hz]	300
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes



유도형 근접센서

IW-2008-BRKG/PPU

범위		
검출간격	[mm]	8
실제 감지범위 Sr	[mm]	$8 \pm 10 \%$
작업거리	[mm]	0...6,5
정확성 / 편차		
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
기계적 데이터		
하우징		정사각형
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	60 x 36 x 10
재질		PBT
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm ²		
연결부		



BN = 코어 색상 :
 BU = 갈색
 청색