


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: IW5060

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	8
하우징	정사각형
크기 [mm]	60 x 36 x 10

어플리케이션

특수성(시스템)	할로겐 함유되지 않음
----------	-------------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	15; (24 V)
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	250
스위칭 주파수 DC [Hz]	300



유도형 근접센서

IW-3008-BPKG/Sonderkabel

쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위	
검출간격 [mm]	8
실제 감지범위 Sr [mm]	$8 \pm 10 \%$
작업거리 [mm]	0...6,5

정확성 / 편차	
교정 계수	금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스 [Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %]	-10...10

작동 조건	
주변온도 [°C]	-25...80
보호등급	IP 67

테스트 / 인증서	
EMC	EN 60947-5-2


기계적 데이터	
하우징	정사각형
설치방식	돌출형 마운팅
크기 [mm]	60 x 36 x 10
재질	PBT

디스플레이 / 작동 요소	
디스플레이	스위칭 상태
	1 x LED, 황색

비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결	
케이블: 2 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음; 3 x 0,14 mm ²	

연결부



BN =	코어 색상 :
BU =	갈색
BK =	청색
	흑색