
IZ5029

유도형 근접센서

IZB20,8-BROG/V2A

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



CE

제품 특성		
전기적 디자인		PNP/NPN
출력 기능		normally closed
검출간격	[mm]	0,8
하우징		원통형의
크기	[mm]	Ø 4 / L = 30
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...36 DC
양극성 전환 방지		아니오
출력		
전기적 디자인		PNP/NPN
출력 기능		normally closed
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
최대 누수 전류	[mA]	1
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
스위칭 주파수 DC	[Hz]	2000
쇼트방지		아니오
과부하 방지		아니오
범위		
검출간격	[mm]	0,8
실제 감지범위 Sr	[mm]	0,8 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...0,65
정확성 / 편차		
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

IZ5029

유도형 근접센서

IZB20,8-BROG/V2A

기계적 데이터		
하우징	원통형의	
설치방식	매립형으로 설치 가능함	
크기 [mm]	Ø 4 / L = 30	
재질	스텐레스 (1.4305 / 303); POM	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품	마운팅 클램프: 1	
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		

케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

연결부



코어 색상 :
BN = 갈색
BU = 청색