




제품 특성		
측정원칙	MEMS 정전용량형	
통신 인터페이스	CAN	
경사도 측정		
측정 축 수효	2	
모서리 영역	[°]	-45...45
어플리케이션		
동작원리	정적	
어플리케이션	특수이동기계 어플리케이션용 2축의 고정밀 경사 측정	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	9,2...30 DC
전류소모	[mA]	70; (24 V DC, 25 °C)
최대 전류 소모량	[mA]	405; (9,2 V DC; -40 °C)
최소 절연 내구성	[MΩ]	100; (500 V DC)
보호 클래스	III	
양극성 전환 방지	yes	
양극성 전환 방지	yes	
Power-on 지연시간	[s]	300; (웜업 (warm-up) 시간; 최대 설치시간: 1000 ms)
측정 범위 / 설정 범위		
측정원칙	MEMS 정전용량형	



기울기 센서

INC-M2M090C -KG/US

경사도 측정		
측정 축 수효		2
모서리 영역	[°]	-45...45
한계 주파수	[Hz]	0,5...10; (파라미터화 가능)
정확성 / 편차		
정확성	[°]	$\leq \pm 0,01$; (앱솔루트)
히스테리시스	[°]	$\leq \pm 0,05$
반복성	[°]	$\leq \pm 0,01$
해상도	[°]	0,01; (파라미터화 가능)
온도계수	[1/K]	$\leq \pm 0,0008$ °
인터페이스		
통신 인터페이스		CAN
CAN 인터페이스 수		1
종단 저항기		yes; (내면; 파라미터화 가능)
CAN		
기록문(프로토콜)		CANopen
공장설정		전송속도: 125 kBit/s 노드 ID: 10
버전		CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...85
저장온도	[°C]	-40...85
보호등급		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
테스트 / 인증서		
EMC	DIN EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	DIN EN 61000-4-3 HF 방사함	10 V/m
	DIN EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	DIN EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
	DIN EN 55022 B 등급 / CISPR 16-2-3	30 - 1000 MHz
	CISPR 25 ECE R 10	30 - 1000 MHz 협대역 및 광대역
	ISO 11452-2 ECE R 10	20 - 2000 MHz / 30 V/m
	ISO 7637-2 ECE R 10	운영, 스위칭 on, 스위칭 off, 동안에 펄스 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 및 펄스 방출
	ISO 7637-3	- 80 V 펄스 a / + 80 V 펄스 b
	ISO 7637-3	- 80 V 펄스 a / + 80 V 펄스 b
쇼크 내구성	DIN EN 60068-2-27	100 g 1 ms / 10000 축당 (X/Y) 충격
	DIN EN 60068-2-29	30 g 6 ms / 24000 쇼크 (지속적인 쇼크)
진동 내구성	DIN EN 60068-2-64	10...2000 Hz Test VII / 무작위, 마운팅 위치 차체
	DIN EN 60068-2-6	10...500 Hz / 10 g 10 주기/축, 사인
염분 스프레이 테스트	DIN EN 60068-2-52	염격도 5 (모터 차량)
덤프 히트	DIN EN 60068-2-30	55 °C 상단부 순환온도 / 95 % rh 24시간의 2 주기
MTTF	[년 (해)]	372
표준		ECE R 10과 호환, rev. 5; ISO 7637-3: 2007-07
기계적 데이터		
무게	[g]	415,5

JN2101



기울기 센서

INC-M2M090C -KG/US

크기	[mm]	90 x 62 x 33,2
재질	하우징: 아연 주조함 니켈도금함	
설치위치	수평의	

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	운영전 모드	1 x LED, 녹색
	운영상 모드	1 x LED, 녹색 플래쉬
	오류	1 x LED, 적색

액세서리


구성 부품	보호 뚜껑: 1
-------	----------

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결 - CAN-In


커넥터: 1 x M12; 코딩: A



1	CAN screen
2	+ UB
3	CAN_GND
4	CAN_H
5	CAN_L

전기적 연결 - CAN-Out


커넥터: 1 x M12; 코딩: A



1	CAN screen
2	+ UB
3	CAN_GND
4	CAN_H
5	CAN_L

다이어그램 및 그래프

측정 및 설치 방향



수평 설치 위치선 / x축 및 Y축을 중심으로 회전