




1 포텐서미터
2 LED



제품 특성		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
검출간격	[mm]	8
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M18 x 1 / L = 93,8
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	< 10 (24 V DC) / < 15 (36 V DC)
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	50
쇼트 방지		yes
과부하 방지		yes
범위		
검출간격	[mm]	8
감지 범위 조절 가능		yes
공장설정 감지범위	[mm]	8
실제 감지범위 Sr	[mm]	8 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...6,5
정확성 / 편차		
교정 계수		유리: 0,4 / 물: 1 / 세라믹: 0,2 / PVC: 0,2



정전 용량형 센서

KG-3008-BPKG/NI/US

히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-15...15

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67
증가된 면적		yes

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[년 (해)]	647

기계적 데이터		
무게	[g]	29,4
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	M18 x 1 / L = 93,8
스레드 지정		M18 x 1
재질		PBT

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색

액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 2

비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

