





제품 특성

전기적 디자인	공장설정: normally closed
출력 기능	normally open / normally closed; (선택 가능함)
검출간격 [mm]	3...15
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M30 x 1,5

전기적 데이터

동작 전압 [V]	20...250 AC/DC
보호 클래스	I
양극성 전환 방지	아니오

출력

전기적 디자인	공장설정: normally closed
출력 기능	normally open / normally closed; (선택 가능함)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	8
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V]	10
최소부하전류 [mA]	5
최대 누수 전류 [mA]	2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC)
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA]	200; (250 (...50 °C))
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200; (250 (...50 °C))
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)



정전 용량형 센서

KIE2015-FBOA/NI/LS100AK RT


스위칭 주파수 AC	[Hz]	25
스위칭 주파수 DC	[Hz]	50
쇼트 방지		아니오
과부하 방지		아니오
범위		
검출간격	[mm]	3...15
감지 범위 조절 가능		yes
공장설정 감지범위	[mm]	15
실제 감지범위 Sr	[mm]	15 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...12,1
정확성 / 편차		
교정 계수		유리: 0,4 / 물: 1 / 세라믹: 0,2 / PVC: 0,2
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-15...15
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 65
증가된 면역		yes; (방해요소 막는 기능이 증가됨 (전원이 연결된 HF에 의한))
테스트 / 인증서		
EMC	IEC 60947-5-2	2007
MTTF	[년 (해)]	294
기계적 데이터		
무게	[g]	0,001
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	M30 x 1,5
스레드 지정		M30 x 1,5
재질		PBT; 황동 니켈도금함
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 적색
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 2 나사 드라이버: 1
비고		
비고		추천: 유니트가 합선된 이후에는 안전기능을 다시한번 검사하십시오.
포장당		1 갯수

정전 용량형 센서

KIE2015-FBOA/NI/LS100AK RT

전기적 연결

커넥터: 1 x 1/2"; 코딩: C



참고 IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈 $\leq 2\text{ A}$ 신속한 작동