




1 포텐서미터



제품 특성		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		normally open / normally closed; (선택 가능함)
검출간격	[mm]	15
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M30 x 1,5 / L = 143
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...55 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
전류소모	[mA]	14; (24 V)
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		normally open / normally closed; (선택 가능함)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	40
쇼트 방지		yes
과부하 방지		yes
범위		
검출간격	[mm]	15



정전 용량형 센서

KIE3015-FPKG/NI/55V/US-100-DPX

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 65
증가된 면적		yes; (방해요소 막는 기능이 증가됨 (전원이 연결된 HF에 의한))
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[년 (해)]	743
기계적 데이터		
무게	[g]	146
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	M30 x 1,5 / L = 143
스레드 지정		M30 x 1,5
재질		PBT; 엔드캡 (end cap): PC
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 2 나사 드라이버: 1
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결 - 플러그		

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

