




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 무한한 전압을 평준화시키기 위한 접지에 쓰이는 고리



제품 특성

전기적 디자인	AS-i
검출간격 [mm]	4...10
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M30 x 1,5

어플리케이션

특수성(시스템)	시각적인 셋팅 도움
----------	------------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	20...32 DC
전류소모 [mA]	50
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	AS-i
스위칭 주파수 DC [Hz]	40
과부하 방지	yes

범위

검출간격 [mm]	4...10
감지 범위 조절 가능	yes

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...80
보호등급	IP 67



정전 용량형 센서

KIA2010-ASI /US-100

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
AS-i 특성값		
AS-i I/O 구성	[hex]	1
AS-i ID 코드	[hex]	F
AS-i 증명서		00501
기계적 데이터		
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	M30 x 1,5
스레드 지정		M30 x 1,5
재질		황동 니켈도금합; PBT
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	설정 도움	1 x LED, 적색
시각적인 셋팅 도움		yes
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 2
		나사 드라이버: 1
비고		
비고		확실한 레인지: Sn의 약 10...80 %
포장당		1 갯수
전기적 연결 - 플러그		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A		



연결부

