




- 1 감지면
- 2 프로그래밍 버튼
- 3 LED
- 4 마운팅 어댑터 E12153



제품 특성		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		normally open / normally closed; (선택 가능함)
검출간격	[mm]	12
통신 인터페이스		IO-Link
하우징		정사각형
크기	[mm]	20 x 14 x 48
어플리케이션		
설치		비금속 컨테이너 벽 또는 바이패스 파이프를 통한 감지
매체		건식 벌크 재질; 액상매체
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	< 17
보호 클래스		III
양극성 전환 방식		yes
측정원칙		정전용량형
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		normally open / normally closed; (선택 가능함)



정전 용량형 센서

KQ-3120NFPKG/2T/0,04M/AS

최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	100
스위칭 주파수 DC	[Hz]	10
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

범위

검출간격	[mm]	12
실제 감지범위 Sr	[mm]	12 ± 10 %

정확성 / 편차

히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-20...20

인터페이스

통신 인터페이스	IO-Link	
전송 타입	COM1 (4,8 kBaud)	
IO 링크 수정	1.1	
SDCI 표준	IEC 61131-9 CDV	
프로파일	Smart Sensor	
SIO 모드	yes	
최소 프로세스 주기시간	[ms]	100,8
DeviceIDs 지원됨	작동 방식	DeviceID
	default	371

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 65; IP 67; IP 69K

테스트 / 인증서

EMC	EN 61000-4-2 ESD	8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사합	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	3 V
	EN 55011	B 등급
쇼크 내구성	EN 60068-2-27	30 g 6 쇼크 / 11 ms half-sine (x, y, z)
진동 내구성	EN 60068-2-6	(10...55 Hz) / 1 mm 진폭, 진동 주기 5분, 공진 시 또는 55 Hz의 경우 축당 30분
MTTF	[년 (해)]	725

기계적 데이터

무게	[g]	31,3
하우징		정사각형
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	20 x 14 x 48
재질		하우징: PBT 강화된 유리 화이버; 누름버튼: TPE-U; 커버: PC 강화된 유리 화이버

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
-------	--------	-------------

KQ6008



정전 용량형 센서

KQ-3120NFPKG/2T/0,04M/AS

외부설정(Teach) 기능	yes
전자적 잠금	yes


액세서리	
구성 부품	마운팅 어댑터: 1, 예비 마운팅, E12153

비고	
포장당	1 갯수


전기적 연결 - 플러그

케이블: 0,04 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

커넥터: 1 x M8; 코딩: A



연결부



4: OUT / IO-Link