


KT5106



조명 처리된 정전용량형 누름버튼

KTMSF-K-RBPKG/US/0,3M



제품 특성		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
크기	[mm]	Ø 29 / L = 31
어플리케이션		
작동 원리		정적
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	12...30 DC
전류소모	[mA]	30
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
최대 power-on 지연시간	[ms]	500
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
쇼트방지		yes
과부하 방지		yes
반응시간		
반응시간	[ms]	35
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...85
보호등급		IP 65; IP 67; IP 69K; (앞면)
테스트 / 인증서		
MTTF	[년 (해)]	352



조명 처리된 정전용량형 누름버튼

KTMSF-K-RBPKG/US/0,3M

기계적 데이터		
무게	[g]	55,5
크기	[mm]	Ø 29 / L = 31
재질	PA 6.6-GF30 흑색; 감지면: PA 그릴아미드 TR 90UV	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 적색
	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
구성 부품	잠금 너트: 1	
	가스킷 (gasket): 1	
액세서리 (옵션)	심볼 디스크	
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결 - 플러그		
케이블: 0,3 m, PUR		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A		
		
연결부		
