


조명 처리된 정전용량형 누름버튼

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: KT6301

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
크기 [mm]	Ø 32 / L = 31

어플리케이션

작동 원리	쌍안정
-------	-----

전기적 데이터

동작 전압 [V]	12...30 DC
전류소모 [mA]	30
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
최대 power-on 지연시간 [ms]	500

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
쇼트방지	yes
과부하 방지	yes

반응시간

반응시간 [ms]	35
-----------	----

작동 조건

주변온도 [°C]	-40...85
보호등급	IP 65; IP 67; IP 69K; (앞면)

조명 처리된 정전용량형 누름버튼

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

기계적 데이터		
무게	[g]	78,5
크기	[mm]	Ø 32 / L = 31
재질	하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 감지면: PA 그릴아미드 TR 90UV	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 적색 트리거 될 수 있습니다.
액세서리		
구성 부품	잠금 너트: 1	
	가스킷 (gasket): 1	
액세서리 (옵션)	심볼 디스크	
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결 - 플러그		
케이블: 0,3 m, PUR		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A		
		
연결부		
