




지속적인 레벨 센서 (유도파 레이더)

LR0000B-EA01AKSG/US

높은 프로세스 온도용: 프로세스 연결에서의 온도는 결정적입니다. 실제 매체온도는 더 높을 수 있습니다.
3-A 어플리케이션의 경우, 중간 온도는 121 °C로 제한되며 COP 세척이 요구됩니다.



- 1 알파벳 번호 디스플레이; 4 자릿수
- 2 LEDs 디스플레이 유닛 / 스위칭 상태
- 3 프로그래밍 버튼
- A 동작영역
- I1 / I2 비활성 범위



제품 특성

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1
프로브 길이 L [mm]	150...2000
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1 외부 스레드 Aseptoflex Vario

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점
어플리케이션	위생영역
매체	액상매체
매체의 유전율 상수	> 5
추천 매체	물; 물을 기본으로 하는 매체
프로세스 온도 [°C]	-40...150; (비고 아래에 있는 참고사항에 유의하십시오.)
정격압력 [bar]	40



지속적인 레벨 센서 (유도파 레이더)

LR0000B-EA01AKSG/US

진공 내구성	[mbar]	-1000
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	18...30 DC
전류소모	[mA]	< 50
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
Power-on 지연시간	[s]	< 3
측정원칙		조종되어지는 웨이브 레이더
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1
출력		
출력의 전체 수		2
출력 시그널		스위칭 시그널; 아날로그 시그널; IO-Link
전기적 디자인		PNP/NPN
디지털 출력 수		1
출력 기능		normally open / normally closed; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	150; (200 (...60 °C))
아날로그 출력 수		1
아날로그 전류 출력	[mA]	4...20, 도치된; (확장가능)
최대 부하	[Ω]	500
공장설정		전기적 디자인: NPN
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
측정 범위 / 설정 범위		
프로브 길이 L	[mm]	150...2000
감지범위 A	[mm]	L-40
비활동 영역 I1 / I2	[mm]	30 / 10
측량 주파수	[Hz]	4
설정범위		
세트 포인트 SP	[mm]	15...L-30
리셋 포인트 rP	[mm]	10... L-35
증분	[mm]	1
히스테리시스	[mm]	> 5
정확성 / 편차		
측정오류	[mm]	± 7
오프셋 오류	[mm]	5
해상도	[mm]	1
제로 시그널 (전류)	[mA]	4,0
풀 시그널 (전류)	[mA]	20
10K 마다 온도 드리프트		± 0,2 %



지속적인 레벨 센서 (유도파 레이더)

LR0000B-EA01AKSKG/US

인터페이스		
통신 인터페이스	IO-Link	
전송 타입	COM2 (38,4 kBaud)	
IO 링크 수정	1.1	
SDCI 표준	IEC 61131-9	
프로파일	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
SIO 모드	yes	
필수 마스터 포트 타입	A	
프로세스 데이터 아날로그	1	
프로세스 데이터 바이너리	2	
최소 프로세스 주기시간 [ms]	2,3	
DevidIDs 지원됨	작동 방식	DeviceID
	default	643
작동 조건		
주변온도 [°C]	-40...80	
저장온도 [°C]	-40...100	
보호등급	IP 68; IP 69K	
테스트 / 인증서		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	: 닫힌 금속 탱크
	DIN EN 61000-6-4	: 플라스틱 탱크 또는 열린 금속 탱크
쇼크 내구성	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms) / 20 g (6 ms) 기준제어 로드 0.5 m 보유
진동 내구성	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz) / 1 g (5...200 Hz) 기준제어 로드 0.5 m 보유
MTTF [년 (해)]	216	
기계적 데이터		
무게 [g]	396,5	
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L); PEI; PFA; PBT; 플루오르 탄성고무 (FKM)	
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4404 / 316L); PEEK; EPDM	
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1 외부 스레드 Aseptoflex Vario	
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz	< 0,8	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	디스플레이 유닛	3 x LED, 녹색
	스위칭 상태	2 x LED, 황색
	레벨	알파벳 번호 디스플레이; 4 자릿수
	파라미터 세팅	알파벳 번호 디스플레이; 4 자릿수
비고		
조언	높은 프로세스 온도용: 프로세스 연결에서의 온도는 결정적입니다. 실제 매체온도는 더 높을 수 있습니다.; 3-A 어플리케이션의 경우, 중간 온도는 121 ° C로 제한되며 COP 세척이 요구됩니다.	
포장당	1 갯수	

LR2759



지속적인 레벨 센서 (유도파 레이더)


LR0000B-EA01AKSKG/US

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함



연결부



OUT1: 스위치 출력 IO-Link
OUT2: 스위치 출력 아날로그 출력
DIN EN 60947-5-2가 준수된 색상
코어 색상 :
BK = 흑색
BN = 갈색
BU = 청색
WH = 흰색

LR2759



지속적인 레벨 센서 (유도파 레이더)

LR0000B-EA01AKSKG/US

다이아그램 및 그래프

활성화된 로드 영역 한계에서의 측정
편차 D

