




제품 특성		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
검출간격	[mm]	2
하우징		정사각형
크기	[mm]	40 x 8 x 8
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	15; (24 V)
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	2000
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
검출간격	[mm]	2
실제 감지범위 Sr	[mm]	2 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...1,6



유도형 근접센서

ILA3002-BPKG/OBEN/PH RT

정확성 / 편차

교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 65

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[년 (해)]	3449
UL 인증서	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	전압 공급	Limited Voltage/Current
	파일 번호 UL	E174191

기계적 데이터

무게	[g]	42
하우징		정사각형
설치방식		매립형으로 설치 가능함
크기	[mm]	40 x 8 x 8
재질		황동 흰색 청동 코팅; 감지면: LCP
조임 토크	[Nm]	1; (삽입 깊이: > 5 mm)

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 적색
-------	--------	-------------


비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

연결부



코어 색상 :

BN = 갈색

BU = 청색

BK = 흑색