


M95008



브레이크 진단용 두개의 스위치포인트를 보유한 자기센서

M9G4015PARKG/A/US



- 1: 터치 위치 최대
2: 터치 위치 최소



제품 특성

출력 기능	2 x N.O.
크기 [mm]	Ø 30 / L = 117

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점
----------	-------------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes

출력

출력 기능	2 x N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	5,4
최소부하전류 [mA]	2
최대 누수 전류 [mA]	0,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	100
스위칭 주파수 DC [Hz]	0,5
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

측정범위 [mm]	17...32
-----------	---------

M95008



브레이크 진단용 두개의 스위치포인트를 보유한 자기센서

M9G4015PARKG/A/US

정확성 / 편차		
히스테리시스	[mm]	0,1
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...70
보호등급	IP 20; IP 67; (플런저 측면: IP 20; 커넥터 측면: IP 67)	
테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사함	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
	EN 55011 방사	B 등급
MTTF	[년 (해)]	349
UL 인증서	UL 인증서 번호	C001
기계적 데이터		
무게	[g]	238
크기	[mm]	Ø 30 / L = 117
재질	황동 흰색 청동 코팅; 플런저: 스텐레스; LED 원도: PA	
조임 토크	[Nm]	< 20
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	4 x 90° LED, 적색 OUT 1
	스위칭 상태	4 x 90° LED, 황색 OUT 2
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결 - 플러그		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함		
		

M95008



브레이크 진단용 두개의 스위치포인트를 보유한 자기센서

M9G4015PARKG/A/US

연결부

