




클린라인 (Clean-line) 실린더용 실린더 센서

MKR3000-BPKG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: MK5115

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
크기 [mm]	Ø 8 / L = 30

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	< 10
양극성 전환 방지	yes
최대 power-on 지연시간 [ms]	2

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	300
스위칭 주파수 DC [Hz]	5000
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

반응 민감도 [mT]	3
운반속도 [m/s]	< 5

정확성 / 편차

히스테리시스 [mm]	1
재연성 [mm]	0,1

작동 조건


주변온도 [°C]	-25...75
보호등급	IP 67



클린라인 (Clean-line) 실린더용 실린더 센서

MKR3000-BPKG

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
쇼크/진동 내구성	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
기계적 데이터		
감지면	정면	
실린더 타입	클린 라인 실린더	
크기	[mm]	Ø 8 / L = 30
재질	알루미늄; 감지면: 플라스틱	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
케이블: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²		
연결부		



BN = 코어 색상 :
 BU = 갈색
 BK = 청색
 흑색