




전자기 필드 면역성 실린더 센서

MKU3000UBPKG/SC/US

단종제품

대체 제품: MK5214

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 감지면



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
크기 [mm]	48 x 18 x 28

어플리케이션

특수성(시스템)	전자기 필드 면역성
전자기 필드 면역성	yes

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	< 18
양극성 전환 방지	yes
최대 power-on 지연시간 [ms]	20

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	300
스위칭 주파수 DC [Hz]	40
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

반응 민감도 [mT]	3
-------------	---

MK5024



전자기 필드 면역성 실린더 센서

MKU3000UBPKG/SC/US

운반속도	[m/s]	< 1
정확성 / 편차		
히스테리시스	[mm]	1,5
재연성	[mm]	0,1
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...75
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
쇼크/진동 내구성		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
기계적 데이터		
무게	[g]	74
감지면		정면
실린더 타입		공압 실린더
크기	[mm]	48 x 18 x 28
재질		아연 주조합 PTFE 코팅됨
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결 - 플러그		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A		



연결부

