




통합된 프로파일 실린더용 실린더 센서

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 감지면



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
크기 [mm]	41 x 30 x 27

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	< 10
양극성 전환 방지	yes
최대 power-on 지연시간 [ms]	2

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	300
스위칭 주파수 DC [Hz]	5000

MK5027



통합된 프로파일 실린더용 실린더 센서

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위	
반응 민감도 [mT]	2
운반속도 [m/s]	< 5

정확성 / 편차	
히스테리시스 [mm]	1
재연성 [mm]	0,1

작동 조건	
주변온도 [°C]	-25...75
보호등급	IP 67

테스트 / 인증서	
EMC	EN 60947-5-2
쇼크/진동 내구성	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

기계적 데이터	
감지면	정면
실린더 타입	통합된 프로파일 실린더; (Joucomatic)
크기 [mm]	41 x 30 x 27
재질	알루미늄; 플라스틱

디스플레이 / 작동 요소	
디스플레이	스위칭 상태 1 x LED, 황색

비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



MK5027



통합된 프로파일 실린더용 실린더 센서

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

연결부

