MK5036


로드 실린더용 실린더 센서

MKZ3000-ANKG/US

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: MK5113 + E11799

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 감지면

제품 특성		
전기적 디자인		NPN
출력 기능		N.O.
크기	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	< 10
양극성 전환 방지		yes
최대 power-on 지연시간	[ms]	2
출력		
전기적 디자인		NPN
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	300
스위칭 주파수 DC	[Hz]	5000
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
반응 민감도	[mT]	3
운반속도	[m/s]	< 5
정확성 / 편차		
히스테리시스	[mm]	1

MK5036

로드 실린더용 실린더 센서

MKZ3000-ANKG/US

재연성	[mm]	0,1	
작동 조건			
주변온도	[°C]	-25...75	
보호등급		IP 67	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 60947-5-2	
쇼크/진동 내구성		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
기계적 데이터			
감지면		중앙	
실린더 타입		로드 실린더	
크기	[mm]	37,5 x 35 x 35,5	
재질		하우징: 플라스틱; 마운팅 어댑터: 알루미늄	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	1 x LED, 황색
비고			
포장당		1 갯수	
전기적 연결 - 플러그			

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

