




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	상호보완성
검출간격 [mm]	35
하우징	정사각형
크기 [mm]	40 x 40 x 83

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	20; (24 V)
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	상호보완성
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	250



유도형 근접센서

IMC4035-CPKG/QUICKON

스위칭 주파수 DC	[Hz]	100
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
검출간격	[mm]	35
실제 감지범위 Sr	[mm]	35 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...28,3
정확성 / 편차		
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
기계적 데이터		
하우징		정사각형
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	40 x 40 x 83
재질		하우징: PBT; 감지면: PPE; 클램프: 아연 주조합
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
구성 부품	마운팅 브라켓: 1	
	내면이 육각형인 나사: 1	
비고		
비고		5개 위치 감지 영역 선택가능
포장당		1 갯수

IM5094



유도형 근접센서

IMC4035-CPKG/QUICKON

전기적 연결

연결부

