




밸브 액추에이터용 유도형 듀얼 센서

IND2004DAROA/SL/LS-500 RT



제품 특성		
출력 기능		2 x N.O.
검출간격	[mm]	4
하우징		정사각형
크기	[mm]	40 x 26 x 26
전기적 데이터		
주파수 AC	[Hz]	47...63
동작 전압	[V]	20...140 AC / 10...140 DC
보호 클래스		I
양극성 전환 방지		아니오
출력		
출력 기능		2 x N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	5
최대 전압강하 스위칭 출력 AC	[V]	5
최소부하전류	[mA]	5
최대 누수 전류	[mA]	0,8
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
스위칭 출력의 단시간 전류 정격	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
스위칭 주파수 AC	[Hz]	25
스위칭 주파수 DC	[Hz]	25



밸브 액추에이터용 유도형 듀얼 센서

IND2004DAROA/SL/LS-500 RT



쇼트 방지		아니오
과부하 방지		아니오
범위		
검출간격	[mm]	4
실제 감지범위 Sr	[mm]	4 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...3,25
정확성 / 편차		
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스	[Sr 의 %]	3...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
MTTF	[년 (해)]	502
기계적 데이터		
무게	[g]	78,5
하우징		정사각형
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	40 x 26 x 26
재질		스텐레스 (1.4305 / 303); PBT
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	2 x LED, 적색
전기적 연결		
필수 보호		IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 2 A; 신속한 작동; 폭발위험 영역 외부에 안전장치(휴즈)를 설치함.
비고		
비고		추천: 유니트가 합선된 이후에는 안전기능을 다시 한번 검사하십시오.
포장당		1 갯수

밸브 액추에이터용 유도형 듀얼 센서

IND2004DAROA/SL/LS-500 RT

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x 7/8"; 코딩: A



참고 IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈 $\leq 2\text{ A}$ 신속한 작동
 폭발위험 영역 외부에 안전장치(휴즈)를 설치함.