




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: IN5186

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	normally closed
검출간격 [mm]	2
하우징	정사각형
크기 [mm]	40 x 12 x 26

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	15; (24 V)
양극성 전환 방지	아니오

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	normally closed
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	1
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
스위칭 주파수 DC [Hz]	250
쇼트방지	아니오
과부하 방지	아니오

범위

검출간격 [mm]	2
-----------	---



유도형 근접센서

IN-3002-APOG

실제 감지범위 Sr	[mm]	2 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...1,6

정확성 / 편차

교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,85 / 황동: 0,54 / 알루미늄: 0,5 / 구리: 0,46
히스테리시스	[Sr 의 %]	3...10
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 65

기계적 데이터

하우징		정사각형
설치방식		매립형으로 설치 가능함
크기	[mm]	40 x 12 x 26
재질		PBT


비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

전기적 연결

케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

연결부



BK = 코어 색상 :
 BN = 흑색
 BU = 갈색
 청색