


MR0130



리드 접촉점을 보유한 T 슬롯 실린더

MRT3038BBKOA/R/6M/ZH



- 1 고정 클램프 결합된 슬롯 / 육각 소켓 헤드 포함
2 육각형 소켓 AF 1,5 감지면



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
크기 [mm]	30,5 x 5 x 6,5

전기적 데이터

동작 전압 [V]	5...50 AC/DC; (유도형 부하용 외부 보호 회로 (밸브, 접촉기 등) 필요함)
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
양극성 전환 방지	아니오

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	1
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V]	1
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA]	350
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	500
스위칭 주파수 AC [Hz]	1000
스위칭 주파수 DC [Hz]	1000
최대 스위칭 파워 [W]	10
쇼트방지	아니오
쇼트 방지	아니오
과부하 방지	아니오



리드 접촉점을 보유한 T 슬롯 실린더

MRT3038BBKOA/R/6M/ZH

범위		
반응 민감도	[mT]	3,8
운반속도	[m/s]	10
정확성 / 편차		
히스테리시스	[mm]	1
재연성	[mm]	< 0,2
반응시간		
최대 하강 시간	[ms]	0,1
바운스를 포함한 최대 시간을 내십시오.	[ms]	0,6
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 65; IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사함	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
	EN 55011	B 등급
UL 인증서	UL 인증서 번호	C004
기계적 데이터		
무게	[g]	71,5
설치방식		매립형으로 설치 가능함
실린더 타입		T-슬롯 실린더
크기	[mm]	30,5 x 5 x 6,5
재질		PA; 고정 클램프: 스텐레스
PLC에 연결될때 스위칭 주기	[Mio]	40
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
전기적 연결		
필수 보호	IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 0,75 A; 신속한 작동; DC 작동; ≤ 0,6 A; 신속한 작동; AC 작동	
액세서리		
구성 부품	고무 플레이스 홀더: 1	
	케이블 클립: 1	
비고		
포장당		1 갯수

MR0130




리드 접촉점을 보유한 T 슬롯 실린더

MRT3038BBKOA/R/6M/ZH

전기적 연결

케이블: 6 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

연결부



참고 IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈

≤ 0,75 A 신속한 작동 DC 작동

≤ 0,6 A 신속한 작동 AC 작동

코어 색상:

BK = 흑색

BN = 갈색

BU = 청색