


N7R30A



유도형 NAMUR 링 센서

I7R2015-N/2M/1G/1D



제품 특성

전기적 디자인	NAMUR
출력 기능	normally closed
하우징	원형
크기 [mm]	32 x 25 x 20

전기적 데이터

스위치 증폭기에 대한 연결	yes
스위칭 애플	최대값을 보유한 본질안전회로로 인증된 접속: $U = 15\text{ V} / I = 50\text{ mA} / P = 120\text{ mW}$
정격전압 DC [V]	8,2; (1k Ω)
전류소모 [mA]	< 1,2; (사용불가능한; 전도성있는: > 2,1)
보호 클래스	III

출력

전기적 디자인	NAMUR
출력 기능	normally closed

범위

측정 볼 (직경) [mm]	6
최대 이동 속도 [m/s]	25

정확성 / 편차

히스테리시스 [mm]	1
-------------	---

작동 조건

주변온도 [°C]	-40...100
주변온도에 대한 참고사항	최대 온도 범위: 100 K
보호등급	IP 67

테스트 / 인증서

인증서	BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016
ATEX 마킹	Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga
	Ex II 1D Ex ia IIIC T125°C Da
EMC	EN 60947-5-2
MTTF [년 (해)]	3318

안전 매개변수

최대 내부 정전용량 [nF]	150
-----------------	-----

N7R30A



유도형 NAMUR 링 센서

I7R2015-N/2M/1G/1D

최대 내부 유도용량	[μH]	100
------------	------	-----

기계적 데이터

무게	[g]	66,7
하우징		원형
크기	[mm]	32 x 25 x 20
내면지름	[mm]	15
재질		PA 12-GF30


비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 2 m; 2 x 0,14 mm², PTFE

연결부



BN = 코어 색상 :
BU = 갈색
 청색