



제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

1 고정용 구멍
2 나사식 부시 (bush) M3 깊이 5,8 mm



제품 특성		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
검출간격	[mm]	4
하우징		정사각형
크기	[mm]	40 x 12 x 26
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	15; (24 V)
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	1300
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
검출간격	[mm]	4
실제 감지범위 Sr	[mm]	4 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...3,25


IN5341



유도형 근접센서

IN-3004-BPKG/0,11M

정확성 / 편차			
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2	
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15	
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10	
작동 조건			
주변온도		[°C]	-25...80
보호등급		IP 67	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	B 등급
MTTF		[년 (해)]	1925
기계적 데이터			
하우징		정사각형	
설치방식		돌출형 마운팅	
크기		[mm]	40 x 12 x 26
재질		PBT	
고정용 구멍			
조임 토크		[Nm]	< 0,5
나사식 부시 (bush)			
조임 토크		[Nm]	< 1,2; (황동이 대상물과 접촉되도록 삽입)
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	1 x LED, 황색
비고			
포장당		1 갯수	
전기적 연결			
케이블: 0,11 m, PVC; 3 x 0,5 mm²			
연결부			



BN = 코어 색상 :
 BU = 갈색
 BK = 청색
 BK = 흑색