




밸브 액추에이터용 유도형 듀얼 센서

IND3004UBPKG/0,3m/US-100-DPV



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	2 x N.O.
검출간격 [mm]	4
하우징	정사각형
크기 [mm]	40 x 26 x 26

어플리케이션

특수성(시스템)	전자기 필드 면역성
전자기 필드 면역성	yes

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	< 15
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	2 x N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	250
스위칭 주파수 DC [Hz]	1400
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

검출간격 [mm]	4
실제 감지범위 Sr [mm]	4 ± 10 %
작업거리 [mm]	0...3,25



밸브 액추에이터용 유도형 듀얼 센서

IND3004UBPKG/0,3m/US-100-DPV

정확성 / 편차		
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10
작동 조건		
주변온도		[°C] -25...80
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[년 (해)]	1070
기계적 데이터		
무게		[g] 74,5
하우징		정사각형
설치방식		돌출형 마운팅
크기		[mm] 40 x 26 x 26
재질		PC
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이		스위칭 상태 2 x LED, 황색
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결 - 플러그		
케이블: 0,3 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A		
		


IN5377



밸브 액츄에이터용 유도형 듀얼 센서

IND3004UBPKG/0,3m/US-100-DPV

연결부



코어 색상 :
BN = 갈색
BU = 청색
BK = 흑색
WH = 흰색