


NN5006



유도형 근접센서

IN-2002-N/10m

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



- 1 나사식 부시 (bush) M3 깊이 5,8 mm
조임 토크 최대 1,2 Nm 나사 고정 클래스 8.8
항동이 대상물과 접촉되도록 삽입



제품 특성

전기적 디자인	NAMUR
출력 기능	normally closed
검출간격 [mm]	2
하우징	정사각형
크기 [mm]	40 x 12 x 26

전기적 데이터

스위치 증폭기에 대한 연결	yes
스위칭 앰프	스위칭 앰프 NV0100, NV0200 또는 최대 값을 보유한 다른 승인된 스위칭 앰프에 연결 $U = 16 \text{ V} / I = 50 \text{ mA} / P = 180 \text{ mW (T5)} / P = 123 \text{ mW (T6)}$
정격전압 DC [V]	8,2; (1k Ω)
공급 전압 DC [V]	5...25
전류소모 [mA]	< 1; (사용불가능한; 전도성있는: > 2,1)

출력

전기적 디자인	NAMUR
출력 기능	normally closed
최대 케이블 내구성 [Ω]	50
스위칭 주파수 DC [Hz]	800

범위

검출간격 [mm]	2
-----------	---

작동 조건

주변온도 [$^{\circ}\text{C}$]	-20...70
보호등급	IP 67

테스트 / 인증서

인증서	PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekenzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
쇼크/진동 내구성	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

NN5006



유도형 근접센서


IN-2002-N/10m

MTTF	[년 (해)]	4899
안전 매개변수		
최대 내부 정전용량	[nF]	110
최대 내부 유도용량	[μH]	170
기계적 데이터		
하우징		정사각형
설치방식		매립형으로 설치 가능함
크기	[mm]	40 x 12 x 26
재질		PBT
비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결

케이블: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

연결부



BN = 코어 색상 :
 BU = 갈색
 청색