


외부 조명

BACKLIGHT 100X100 RT/0,15M/US

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: O2D944

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
-------	-------

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점
----------	-------------

조명 필드 [mm]	100 x 100
------------	-----------

디자인	백라이트
-----	------

작동 방식	높은 광도 (최대 펄스길이: 50 ms; 최대 마크-공간 (mark-to-space) 비율: 1/10); 일반 광도 (영구적인 동작 가능)
-------	---

전기적 데이터

동작 전압 허용오차 [%]	-10...10
----------------	----------

동작 전압 [V]	24 DC
-----------	-------

전류소모 [mA]	가동형태 "연속가동": 450; 동작모드 "높은 광도": 250
-----------	-------------------------------------



외부 조명

BACKLIGHT 100X100 RT/0,15M/US

보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선
웨이브 길이 [nm]	660

입력

트리거(Trigger)	24 V PNP (IEC 61131-1)
--------------	------------------------

출력

과부하 방지	yes
--------	-----

작동 조건

주변온도 [°C]	0...50
보호등급	IP 65
과열 보호	yes

테스트 / 인증서

MTTF [년 (해)]	242
--------------	-----

기계적 데이터

무게 [g]	332,5
크기 [mm]	156 x 133 x 9,2
재질	알루미늄
렌즈 재질	PMMA

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	조명 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	초과온도 / 과도충전	1 x LED, 적색

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 0,15 m, PUR

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함






외부 조명

BACKLIGHT 100X100 RT/0,15M/US

연결부



- 4 트리거(Trigger)
- 2 동작모드 "높은 광도"