




투과형 센서 수광기

O7E-HPKG/0,20M/AS



윗쪽 렌즈의 수신기



제품 특성		
빛의 형태		적색 광선
하우징		정사각형
어플리케이션		
동작원리		투과형 센서
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	10; ((24 V))
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		light-on 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	100
스위칭 주파수 DC	[Hz]	1000
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
범위		
투광기 / 수광기		수광기
감지범위	[m]	0...1,5
레인지 조정가능		아니오
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60



투과형 센서 수광기

O7E-HPKG/0,20M/AS

보호등급		IP 65	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF [년 (해)]		1312	
기계적 데이터			
무게 [g]		14,3	
하우징		정사각형	
크기 [mm]		20,3 x 15 x 9	
재질		PA	
렌즈 재질		PMMA	
렌즈 정렬		측면 렌즈	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	1 x LED, 황색
비고			
비고		UL을 준수한 작동전압 "supply class 2"	
포장당		1 갯수	
전기적 연결			
케이블: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²			
커넥터: 1 x M8; 코딩: A; 잠금: 스냅핏 (snap-fit)			



연결부

