


O7H203



배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

O7H-DPKG/0,20M/AS



왼쪽 렌즈의 수신기
렌즈 하단부에 투광기 있음



제품 특성		
빛의 형태		적색 광선
하우징		정사각형
어플리케이션		
특수성(시스템)		배후 배경 배제 기능
동작원리		직접 반사형 센서
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC; (UL을 준수한 "supply class 2")
전류소모	[mA]	20; ((24 V))
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	633
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		어두워질때 켜지는 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	100
스위칭 주파수 DC	[Hz]	750
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
범위		
검출간격	[mm]	5...50; (흰색 종이 200 x 200 mm)
흰색 물체에 대한 레인지 (90 % 반사도)	[mm]	5...50



배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

O7H-DPKG/0,20M/AS

회색 물체에 대한 레인지 (18 % 반사도)	[mm]	6...48
흑색 물체에 대한 레인지 (6 % 반사도)	[mm]	7...46
레인지 조정가능		아니오
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	2,5
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지
배후 배경 배제 기능		yes

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 65

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[년 (해)]	1610

기계적 데이터

무게	[g]	14,4
하우징		정사각형
크기	[mm]	20,3 x 15 x 9
재질		PA
렌즈 재질		PMMA
렌즈 정렬		측면 렌즈

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
-------	--------	-------------

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

전기적 연결

케이블: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

커넥터: 1 x M8; 코딩: A; 잠금: 스냅핏 (snap-fit)



O7H203



배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

O7H-DPKG/0,20M/AS

연결부

