


O7P200



미러 반사형 센서

O7P-DPKG/0,20M/AS



왼쪽 렌즈의 수신기
렌즈 하단부에 투광기 있음



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

특수성(시스템)	편광필터
동작원리	미러 반사형 센서

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	20; ((24 V))
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선
웨이브 길이 [nm]	633

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	어두워질때 켜지는 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	100
스위칭 주파수 DC [Hz]	1000
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스

범위

트리플 미러 감지범위 [m]	0,03...1; (트리플 미러 Ø 80 E20005; 트리플 미러 50 x 50 mm E21299)
레인지 조정가능	아니오
최대 라이트 스폿 직경 [mm]	55



미러 반사형 센서

O7P-DPKG/0,20M/AS

라이트 스폿 직경 관함	최대 레인지
편광필터 사용가능	yes

작동 조건	
주변온도 [°C]	-25...60
보호등급	IP 65

테스트 / 인증서	
EMC	EN 60947-5-2
MTTF [년 (해)]	1155

기계적 데이터	
무게 [g]	14,4
하우징	정사각형
크기 [mm]	20,3 x 15 x 9
재질	PA
렌즈 재질	PMMA
렌즈 정렬	측면 렌즈


디스플레이 / 작동 요소	
디스플레이	스위칭 상태 1 x LED, 황색

비고	
비고	UL을 준수한 작동전압 "supply class 2"
포장당	1 갯수

전기적 연결

케이블: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

커넥터: 1 x M8; 코딩: A; 잠금: 스냅핏 (snap-fit)



연결부

