




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: IT5036

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
검출간격	[mm]	1,5
하우징		원통형의
크기	[mm]	Ø 6,5

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	< 9,5
양극성 전환 방지		yes

출력


전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	1,8
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	100
스위칭 주파수 DC	[Hz]	5000
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes



유도형 근접센서

ITB31,5-BPKG/V2A

범위		
검출간격	[mm]	1,5
실제 감지범위 Sr	[mm]	1,5 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...1,2
정확성 / 편차		
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,25
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...10
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
기계적 데이터		
무게	[g]	56,6
하우징		원통형의
설치방식		매립형으로 설치 가능함
크기	[mm]	Ø 6,5
재질		스텐레스 (1.4305 / 303); PA 12-GF30
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		마운팅 클램프: 1
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 2 m, PVC; 매우 신축성 있음; 3 x 0,25 mm²		
연결부		



코어 색상:
 BN = 갈색
 BU = 청색
 BK = 흑색