


O4P501



미러 반사형 센서

O4P-FPKG/2M



- 1 고정용 나사 M5 사용시의 조임 토크 2 Nm
2 프로그래밍 버튼
윗쪽 렌즈의 수신기
렌즈 하단부에 투광기 있음



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

특수성(시스템)	편광필터
동작원리	미러 반사형 센서

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	20
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes



미러 반사형 센서

O4P-FPKG/2M

빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	624
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
스위칭 주파수 DC	[Hz]	2000
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
트리플 미러 감지범위	[m]	0,3...22; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
레인지 조정가능		yes
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	660
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지
편광필터 사용가능		yes
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[년 (해)]	434
기계적 데이터		
무게	[g]	207,5
하우징		정사각형
크기	[mm]	74,4 x 27 x 63,8
재질		하우징: PA; 전면 틀: 스텐레스; 운영자 인터페이스: TPE
렌즈 재질		PMMA
렌즈 정렬		측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
외부설정(Teach) 기능		yes
전자적 잠금		yes
비고		
비고		cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당		1 갯수


미러 반사형 센서

O4P-FPKG/2M

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²


연결부



BK = 코어 색상 :
 BN = 흑색
 BU = 갈색
 청색

다이아그램 및 그래프

초과이득 그래프



x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor