


IT5048



유도형 근접센서

ITB3002BBPKG/V4A/AS



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	2
하우징	원통형의
크기 [mm]	Ø 6,5 / L = 50

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	10
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	100
스위칭 주파수 DC [Hz]	800
쇼트방지	yes
과부하 방지	yes

범위

검출간격 [mm]	2
실제 감지범위 Sr [mm]	2 ± 10 %
작업거리 [mm]	0...1,62

정확성 / 편차

교정 계수	금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스 [Sr 의 %]	1...20
접합점 드리프트 [Sr 의 %]	-10...10

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...70
보호등급	IP 65; (ifm 소켓이 규정에 맞게 나사로 조여졌습니다. : IP 67)



유도형 근접센서

ITB3002BBPKG/V4A/AS

테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사합	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
	EN 55011 방사	B 등급
MTTF	[년 (해)]	2439
임베디드 소프트웨어 포함됨		yes
UL 인증서	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	전압 공급	Limited Voltage/Current
	UL 인증서 번호	A017
	파일 번호 UL	E174191

기계적 데이터		
무게	[g]	16,8
하우징		원통형의
설치방식		매립형으로 설치 가능함
크기	[mm]	Ø 6,5 / L = 50
재질		스텐레스 (1.4404 / 316L); 감지면: PBT 주황색; LED 원도: PPSU

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	4 x 90° LED, 황색

액세서리		
구성 부품		마운팅 클램프: 1

비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결 - 플러그		
커넥터: 1 x M8; 코딩: A		



IT5048



유도형 근접센서

ITB3002BBPKG/V4A/AS

연결부

